

Garant
Freza Z7 – pusiau glotniam apdirbimui, su kryžminiais dantimis, HM, Tipas: AS0616

Užsakymo data

Užsakymo numeris	540200 AS0616
GTIN	4045197154873
Produktų klasė	51D

Aprašymas
Modelis:

Koto Ø 6 mm.

GARANT frezos gaminamos tik moderniausiomis CNC staklėmis iš labai našių ir plastiškų kietlydinio rūšių, pjovimo briaunos labai patvarios. Kai galvutės skersmuo didesnis už koto, tada kotas plieninis, kitais atvejais visa freza iš kietlydinio. **Forma „Cilindras“ (ZYAS), su galiniais dantimis.**

Paskirtis:

Tinka tiek rankiniam naudojimui, tiek pramoninėms robotizuotoms staklėms, beveik visoms medžiagoms. Užvartoms nuimti, briaunoms užapvalinti, tinkui nuvalyti, suvirinimo siūlėms bei paviršiams apdirbti.

Koto Ø: 6 mm

Forma: Cilindras su galiniais dantimis

Galvos Ø: 6 mm

Galvutės ilgis L₁: 16 mm

Bendras ilgis: 50 mm

Koto Ø: 6 mm

Techninis aprašymas

Galvos Ø	6 mm
Forma	Cilindras su galiniais dantimis
Galvutės ilgis L ₁	16 mm
Forma	AS0616

Bendras ilgis	50 mm
Dantų forma	kryžminiai dantys
Dantų smulkumas	vidutinio stambumo dantys
Dantų išdėstymo trumpas žymėjimas	Z7
Koto Ø	6 mm
Ašmenys	HM
Produkto rūšis	Freza