

Garant
Freza Z7 – pusiau glotniam apdirbimui, su kryžminiais dantimis, HM, Tipas: F0820

Užsakymo data

Užsakymo numeris	540200 F0820
GTIN	4045197609809
Produktų klasė	51D

Aprašymas
Modelis:

Koto Ø 6 mm.

GARANT frezos gaminamos tik moderniausiomis CNC staklėmis iš labai našių ir plastiškų kietlydinio rūšių, pjovimo briaunos labai patvarios. Kai galvutės skersmuo didesnis už koto, tada kotas plieninis, kitais atvejais visa freza iš kietlydinio. **Forma „Užapvalinta elipsė“** (RBF).

Paskirtis:

Tinka tiek rankiniam naudojimui, tiek pramoninėms robotizuotoms staklėms, beveik visoms medžiagoms. Užvartoms nuimti, briaunoms užapvalinti, tinkui nuvalyti, suvirinimo siūlėms bei paviršiams apdirbti.

Koto Ø: 6 mm

Forma: suapvalintos elipsės formos

Galvos Ø: 8 mm

Galvutės ilgis L₁: 20 mm

Bendras ilgis: 60 mm

Koto Ø: 6 mm

Techninis aprašymas

Forma	F0820
Dantų išdėstymo trumpas žymėjimas	Z7
Bendras ilgis	60 mm
Dantų smulkumas	vidutinio stambumo dantys
Forma	suapvalintos elipsės formos

Dantų forma	kryžminiai dantys
Galvutės ilgis L ₁	20 mm
Galvos Ø	8 mm
Koto Ø	6 mm
Ašmenys	HM
Produkto rūšis	Freza