

Garant

**Frezavimo galvutė 45°, Weldon kotas, Ø D / pjovimo dantų skaičius Z:
16/2mm**

**Užsakymo data**

Užsakymo numeris	214395 16/2
GTIN	4045197221605
Produktų klasė	210

Aprašymas**Modelis:**

Didelis pjovimo briaunų skaičius maksimaliam produktyvumui. Puikus derinys minkštam pjovimui, sunaudojant nedaug galios.

Privalumai:**Didžiausias našumas dėl:**

- **Maksimalus pjovimo greitis.**
- **Maksimalios pastūmos.**
- **Trumpas apdirbimo laikas.**

Pastaba:

GARANT dinamometrinis raktas TQ Nr. **211750 dyd. 1,5** naudojamas su antgaliu Nr. **674252 dyd. 8IP**.

Techninis aprašymas

Pjovimo briaunos Ø D _c	16 mm
maksimalus išorinis Ø D _{maks.}	24,2 mm
Iškyšos ilgis L ₁	40 mm
Koto Ø D _s h ₆	20 mm
Bendras ilgis L _{viso}	90 mm
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys	219809 (8IP; 1,5 Nm)
Tinkamos keičiamos plokštelės	SD.. 0903

Pjovimo briaunų skaičius Z	2
Nuožulos kampas α_{\max}	2,12 mm
Apskritiminio interpoliavimo frezavimo $\varnothing D_{\min}$	40 mm
Apskritiminis interpoliavimo frezavimas a_p	1,5 mm
Apskritiminio interpoliavimo frezavimo $\varnothing D_{\max}$	46 mm
Nuožulos ilgis L, skirtas α_{\max}	13,5 mm
$\varnothing D_3$	24 mm
Koto tipas	Weldon kotas
Reguliuojamas kampas κ	45 laipsniai
frezų naudojimas	Apskritiminis frezavimas
frezų naudojimas	Nuožulnus frezavimas
Vidinis aušinimas	taip
įrankių keitimas	PowerCard
Produkto rūšis	Galinė freza

Priedai

Precizinis antgalis Torx Plus® varžtams, 1/4 colio E 6,3 Torx Plus® profilis 8IP	674252 8IP
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys 10 vnt.	219809
Dinamometrinis atsuktuvus, fiksuotas Nustatytas sukimo momentas 1,5 Nm	211750 1,5