

**Garant**
**Freza Z7 – pusiau glotniam apdirbimui, su kryžminiais dantimis, HM, Tipas: D0807**

**Užsakymo data**

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 540200 D0807  |
| GTIN             | 4045197154989 |
| Produktų klasė   | 51D           |

**Aprašymas**
**Modelis:**

Koto Ø 6 mm.

**GARANT** frezos gaminamos tik moderniausiomis CNC staklėmis iš labai našių ir plastiškų kietlydinio rūšių, pjovimo briaunos labai patvarios. Kai galvutės skersmuo didesnis už koto, tada kotas plieninis, kitais atvejais visa freza iš kietlydinio. **Forma „Rutulys“** (KUD).

**Paskirtis:**

Tinka tiek rankiniam naudojimui, tiek pramoninėms robotizuotoms staklėms, beveik visoms medžiagoms. Užvartoms nuimti, briaunoms užapvalinti, tinkui nuvalyti, suvirinimo siūlėms bei paviršiams apdirbti.

Koto Ø: 6 mm

Forma: rutulys

Galvos Ø: 8 mm

Galvutės ilgis L<sub>1</sub>: 7 mm

Bendras ilgis: 47 mm

Koto Ø: 6 mm

**Techninis aprašymas**

|                                   |                           |
|-----------------------------------|---------------------------|
| Dantų išdėstymo trumpas žymėjimas | Z7                        |
| Dantų smulkumas                   | vidutinio stambumo dantys |
| Forma                             | rutulys                   |
| Galvos Ø                          | 8 mm                      |
| Bendras ilgis                     | 47 mm                     |

|                               |                   |
|-------------------------------|-------------------|
| Forma                         | D0807             |
| Galvutės ilgis L <sub>1</sub> | 7 mm              |
| Dantų forma                   | kryžminiai dantys |
| Koto Ø                        | 6 mm              |
| Ašmenys                       | HM                |
| Produkto rūšis                | Freza             |