



Frezavimo galvutė 90° MECX, su tvirtinimo kiauryme, Ø D / pjovimo dantų skaičius Z: 32/8mm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	227115 32/8
GTIN	4960664462933
Produktų klasė	250

Techninis aprašymas

Pjovimo briaunos Ø D _c	32 mm
Tinkamos keičiamos plokštelės	BD.. 0703
Keičiamų plokštelių varžtas	229707 (T6; 0,45 Nm)
Bendras ilgis L _{viso}	40 mm
maksimalus pjovimo gylis a _{p maks.}	6 mm
Tvirtinimo kiaurymės Ø	16 mm
Pjovimo briaunų skaičius Z	8
Nuožulos kampas α _{max}	0,41 laipsniai
Nuožulos ilgis L, skirtas α _{max}	28 mm
Apskritiminio interpoliavimo frezavimo Ø D _{min}	61 mm
Apskritiminio interpoliavimo frezavimo Ø D _{max}	62 mm
Ø D ₃	29 mm
Koto tipas	su tvirtinimo kiauryme

Reguliuojamas kampas κ	90 laipsniai
frezų naudojimas	Apskritiminis frezavimas
frezų naudojimas	Kampų frezavimas
frezų naudojimas	Nuožulnis frezavimas
Vidinis aušinimas	taip
Produkto rūšis	Frezos skirtos griovelių ir paviršių apdirbimui

Priedai

Užveržimo varžtas	229707
-------------------	--------