

Garant
Freza Z7 – pusiau glotniam apdirbimui, su kryžminiais dantimis, HM, Tipas: AS0820

Užsakymo data

Užsakymo numeris	540200 AS0820
GTIN	4045197154880
Produktų klasė	51D

Aprašymas
Modelis:

Koto Ø 6 mm.

GARANT frezos gaminamos tik moderniausiomis CNC staklėmis iš labai našių ir plastiškų kietlydinio rūšių, pjovimo briaunos labai patvarios. Kai galvutės skersmuo didesnis už koto, tada kotas plieninis, kitais atvejais visa freza iš kietlydinio. **Forma „Cilindras“ (ZYAS), su galiniais dantimis.**

Paskirtis:

Tinka tiek rankiniam naudojimui, tiek pramoninėms robotizuotoms staklėms, beveik visoms medžiagoms. Užvartoms nuimti, briaunoms užapvalinti, tinkui nuvalyti, suvirinimo siūlėms bei paviršiams apdirbti.

Koto Ø: 6 mm

Forma: Cilindras su galiniais dantimis

Galvos Ø: 8 mm

Galvutės ilgis L_1 : 20 mm

Bendras ilgis: 60 mm

Koto Ø: 6 mm

Techninis aprašymas

Dantų išdėstymo trumpas žymėjimas	Z7
Dantų forma	kryžminiai dantys
Galvos Ø	8 mm
Galvutės ilgis L_1	20 mm

Forma	AS0820
Dantų smulkumas	vidutinio stambumo dantys
Bendras ilgis	60 mm
Forma	Cilindras su galiniais dantimis
Koto Ø	6 mm
Ašmenys	HM
Produkto rūšis	Freza