

**Garant****Frez. plokštelė 60°, HB7720, Žingsnis: 1-3mm****Užsakymo data**

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 217285 1-3    |
| GTIN             | 4045197445476 |
| Produktų klasė   | 21C           |

**Aprašymas****Pastaba:**

Sriegimo plokštelėms su **koreguotu profiliu** nebereikia koreguoti programuojamo skersmens. Tačiau tas plokšteles galima naudoti tik nurodytiems sriegiams. Daugiafunkcei frezai Nr. 217252 dyd. 18L galima naudoti tik dalinio profilio plokštelę Nr. 217281 dyd. 1–4 iki 3,0 žingsnio.

**Techninis aprašymas**

|                             |                  |
|-----------------------------|------------------|
| Gylis t                     | 3,7 mm           |
| Sriegiams ≥                 | M32              |
| Plokštelės geometrija       | Dalinis profilis |
| Išorinis Ø D                | 26 mm            |
| Drožlių griovelių skaičius  | 6                |
| maksimalus sriegio žingsnis | 3 mm             |
| Sriegio žingsnis            | 1 mm             |

|                            |                          |
|----------------------------|--------------------------|
| Paskirtis                  | Vidinis ir išorinis      |
| Kietlydinys                | HB7720                   |
| Ašmenys                    | HM                       |
| Sriegio tipas              | MF                       |
| Sriegio tipas              | M                        |
| Sriegio tipas              | MF-LH                    |
| Sriegio tipas              | M-LH                     |
| Profilio kampas            | 60 laipsniai             |
| Tipas                      | P26                      |
| Pjovimo briaunų skaičius Z | 6                        |
| Pjovimo kryptis            | dešinin. ir kairin.      |
| Produkto rūšis             | Apskritiminis frezavimas |

### Vartotojo duomenys

|                                 | Paskirtis | $V_c$     | ISO kodas |
|---------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| Aliuminis, plastikai            | tinka     | 500 m/min | N         |
| Aliuminis (trumpadrožlis)       | tinka     | 400 m/min | N         |
| Al >10 % Si                     | tinka     | 250 m/min | N         |
| Plienas <500 N/mm <sup>2</sup>  | tinka     | 250 m/min | P         |
| Plienas <750 N/mm <sup>2</sup>  | tinka     | 180 m/min | P         |
| Plienas <900 N/mm <sup>2</sup>  | tinka     | 120 m/min | P         |
| Plienas <1100 N/mm <sup>2</sup> | tinka     | 120 m/min | P         |
| Plienas <1400 N/mm <sup>2</sup> | tinka     | 100 m/min | P         |
| Plienas <55 HRC                 | tinka     | 60 m/min  | H         |
| Plienas <60 HRC                 | tinka     | 45 m/min  | H         |
| Plienas <65 HRC                 | tinka     | 35 m/min  | H         |
| Plienas <67 HRC                 | tinka     | 30 m/min  | H         |
| INOX <900 N/mm <sup>2</sup>     | tinka     | 120 m/min | M         |

|                             |       |           |   |
|-----------------------------|-------|-----------|---|
| INOX >900 N/mm <sup>2</sup> | tinka | 120 m/min | M |
| Ti >850 N/mm <sup>2</sup>   | tinka | 80 m/min  | S |
| Ketus (G)                   | tinka | 180 m/min | K |
| Uni                         | tinka |           |   |
| drėgnas, maks.              | tinka |           |   |
| sausasis                    | tinka |           |   |