



## Dengta freza Z7 – pusiau glotniam apdirbimui, su kryžminiais dantimis, HM TiAlN, Tipas: AS0820



### Užsakymo data

Užsakymo numeris	540260 AS0820
GTIN	4027497035540
Produktų klasė	56L

### Aprašymas

#### Modelis:

Koto Ø 6 mm.

LUKAS frezos gaminamos tik moderniausiomis CNC staklėmis iš labai našių ir plastiškų kietlydinio rūšių, pjovimo briaunos labai patvarios. Kai galvutės skersmuo didesnis už koto, tada kotas plieninis, kitais atvejais visa freza iš kietlydinio.

Papildoma TiAlN danga padidina patvarumą ir atsparumą karščiui.

Didelėms terminėms ir mechaninėms apkrovoms (Heavy Duty). **Forma „Cilindras“ (ZYAS), su galiniais dantimis.**

#### Paskirtis:

Tinka tiek rankiniam naudojimui, tiek pramoninėms robotizuotoms staklėms, beveik visoms medžiagoms. Užvartoms nuimti, briaunoms užapvalinti, tinkui nuvalyti, suvirinimo siūlėms bei paviršiams apdirbti.

Koto Ø: 6 mm

Forma: Cilindras su galiniais dantimis

Galvos Ø: 8 mm

Galvutės ilgis L<sub>1</sub>: 20 mm

Bendras ilgis: 60 mm

Koto Ø: 6 mm

### Techninis aprašymas

Dantų smulkumas	vidutinio stambumo dantys
Forma	Cilindras su galiniais dantimis
Galvutės ilgis L <sub>1</sub>	20 mm

Galvos Ø	8 mm
Dantų forma	kryžminiai dantys
Bendras ilgis	60 mm
Dantų išdėstymo trumpas žymėjimas	Z7
Forma	AS0820
Koto Ø	6 mm
Ašmenys	HM TiAlN
Danga	TiAlN
Produkto rūšis	Freza