



Dengta freza Z7 – pusiau glotniam apdirbimui, su kryžminiais dantimis, HM TiAlN, Tipas: G1630



Užsakymo data

Užsakymo numeris	540260 G1630
GTIN	4027497043781
Produktų klasė	56L

Aprašymas

Modelis:

Koto Ø 6 mm.

LUKAS frezos gaminamos tik moderniausiomis CNC staklėmis iš labai našių ir plastiškų kietlydinio rūšių, pjovimo briaunos labai patvarios. Kai galvutės skersmuo didesnis už koto, tada kotas plieninis, kitais atvejais visa freza iš kietlydinio.

Papildoma TiAlN danga padidina patvarumą ir atsparumą karščiui.

Didelėms terminėms ir mechaninėms apkrovoms (Heavy Duty). **Forma „Elipsė“** (SPG).

Paskirtis:

Tinka tiek rankiniam naudojimui, tiek pramoninėms robotizuotoms staklėms, beveik visoms medžiagoms. Užvartoms nuimti, briaunoms užapvalinti, tinkui nuvalyti, suvirinimo siūlėms bei paviršiams apdirbti.

Koto Ø: 6 mm

Forma: elipsinė

Galvos Ø: 16 mm

Galvutės ilgis L₁: 30 mm

Bendras ilgis: 70 mm

Koto Ø: 6 mm

Techninis aprašymas

Dantų smulkumas	vidutinio stambumo dantys
Forma	elipsinė
Dantų išdėstymo trumpas žymėjimas	Z7
Galvutės ilgis L ₁	30 mm

Dantų forma	kryžminiai dantys
Forma	G1630
Galvos Ø	16 mm
Bendras ilgis	70 mm
Koto Ø	6 mm
Ašmenys	HM TiAlN
Danga	TiAlN
Produkto rūšis	Freza