

**Garant**

**Aluking frezavimo galvutė 90° HPC, su tvirtinimo kiauryme, Ø D / pjovimo dantų skaičius Z: 40/2mm**

**Užsakymo data**

Užsakymo numeris	214515 40/2
GTIN	4045197610669
Produktų klasė	21P

**Aprašymas****Modelis:**

Tangentinė frezavimo galvutė / galinė freza **tiksliams 90° kampams suformuoti**. Su vertikaliai reguliuojamais plokštelių tvirtinimo lizdais maksimaliam tikslumui. Precizinis keičiamų plokštelių tvirtinimas.

**Techninis aprašymas**

Tvirtinimo kiaurymės Ø	16 mm
Tinkamos keičiamos plokštelės	BG.. 15L5..
Pjovimo briaunos Ø D <sub>c</sub>	40 mm
Bendras ilgis L <sub>viso</sub>	40 mm
Kaištinis užveržimo varžtas	219894 (SW3; 5,0 Nm)
Fiksatorius	219893
Pjovimo briaunų skaičius Z	2
Koto tipas	su tvirtinimo kiauryme

Reguliuojamas kampas $\kappa$	90 laipsniai
frezų naudojimas	Kampų frezavimas
Pjovimo briaunų išdėstymas	nevienodas
Vidinis aušinimas	taip
Pjovimo technika	HPC
Įrankių keitimas	PowerCard
Produkto rūšis	Frezos skirtos griovelių ir paviršių apdirbimui

## Priedai

Varžtų priveržimo plokštelė	219894
Atsarginis varžtas	219892
Fiksatorius	219893