

**Garant****Freza Z7 – pusiau glotniam apdirbimui, su kryžminiais dantimis, HM, Tipas: F0618****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	540350 F0618
GTIN	4045197609847
Produktų klasė	51D

**Aprašymas****Modelis:**

**GARANT** frezos gaminamos tik moderniausiomis CNC staklėmis iš labai našių ir plastiškų kietlydinio rūšių, pjovimo briaunos labai patvarios. Kai galvutės skersmuo didesnis už koto, tada kotas plieninis, kitais atvejais visa freza iš kietlydinio.

**Koto ilgis 200 mm** (galima patrumpinti).

Koto Ø 6 mm. **Forma F „Apvalus lankas“** (RBF).

**Paskirtis:**

Tinka tiek rankiniam naudojimui, tiek pramoninėms robotizuotoms staklėms, beveik visoms medžiagoms. Užvartoms nuimti, briaunoms užapvalinti, tinkui nuvalyti, suvirinimo siūlėms bei paviršiams apdirbti.

Stakles galima įjungti tik tada, kai freza jau įleista į detalę.

Koto Ø: 6 mm

Forma: suapvalintos elipsės formos

Galvos Ø: 6 mm

Galvutės ilgis: 18 mm

Bendras ilgis: 218 mm

Koto Ø: 6 mm

**Techninis aprašymas**

Forma	suapvalintos elipsės formos
Dantų forma	kryžminiai dantys
Galvos Ø	6 mm
Dantų išdėstymo trumpas žymėjimas	Z7
Dantų smulkumas	vidutinio stambumo dantys

Bendras ilgis	218 mm
Forma	Užapvalintos elipsės formos
Koto Ø	6 mm
Galvutės ilgis	18 mm
Ašmenys	HM
Produkto rūšis	Freza

### Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V <sub>c</sub>	ISO kodas
Plienas <900 N/mm <sup>2</sup>	tinka		
Plienas <1400 N/mm <sup>2</sup>	tinka		
Plienas <55 HRC	tinka		
Plienas <60 HRC	tinka		
INOX	ribotai tinka		
Ti	ribotai tinka		
Ketus (G)	tinka		
Uni	tinka		