

**Garant****VHM plėstuvai HPC aklinosioms kiaurymėms, TiAlN, Nominalusis Ø DC: 4,5 mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	164351 4,5
GTIN	4045197852779
Produktų klasė	10N

**Aprašymas****SVARBU: produktą galima konfigūruoti**Nominalusis Ø D<sub>c</sub>: 4.5 mm

Ø ribos: 4.21 - 4.7 mm, Intervall: 0,001

**Modelis:**

**NC modelis** su tiesiu kotu standartizuotiems griebtuvams – ypač tinka **hidrauliniams** arba **didelio tikslumo griebtuvams**. Šitaip **sumažinamas radialinis mušimas** ir **padidinamas darbo saugumas**. Nebereikia įsigyti specialių griebtuvų. Su vidiniu aušiniu **produktyviam apdirbimui** ir gamybos kaštų mažinimui.

**Plėstuvai pagalandami pagal Jūsų pateiktus matmenis ir suleidimo tolerancijas.**

Su trumpomis pjovimo briaunomis ir tiesiu grioveliu.

**Paskirtis:****Aklinųjų kiaurymių HPC / HSC plėtimui.****Pastaba:****JAU YRA NAUJA KARTA!****Rekomenduojamas produktas Nr. 164425.**

Naudojama, kai gręžimo tipas: Aklinosioms kiaurymėms

Pjovimo briaunų skaičius Z: 4

Ø ribos: 4,21 - 4,7 mm

Pjovimo briaunos ilgis L<sub>c</sub>: 12 mmIškyšos ilgis L<sub>1</sub>: 34 mm

Bendras ilgis L: 75 mm

Pjovimo briaunų skaičius Z: 4

Koto Ø D<sub>s</sub>: 6 mm**Techninis aprašymas**

Pjovimo briaunos ilgis $L_c$	12 mm
Nominalusis $\varnothing D_c$	4,5 mm
Koto $\varnothing D_s$	6 mm
Bendras ilgis L	75 mm
Iškyšos ilgis $L_1$	34 mm
Koto tolerancija	h6
$\varnothing$ ribos	4,21 - 4,7 mm
Pjovimo briaunų skaičius Z	4
Pastūma f INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	0,06 mm/aps,
Danga	TiAlN
Ašmenys	VHM
Norma	Gamykliniai standartai
Vidinis aušinimas	taip, su 25 bar
Kotas	DIN 6535 HA su h6
Pjovimo technika	HPC
Naudojama, kai gręžimo tipas	Aklinosioms kiaurymėms
Spalvinis žymėjimas	mėlyna
Produkto rūšis	Phillips antgalis

## Vartotojo duomenys

	Paskirtis	$V_c$	ISO kodas
INOX <900 N/mm <sup>2</sup>	tinka	30 m/min	M
INOX >900 N/mm <sup>2</sup>	tinka	25 m/min	M
Alyva	tinka		
drėgnas, maks.	tinka		