



## Dengta freza Z7 – pusiau glotniam apdirbimui, su kryžminiais dantimis, HM TiAlN, Tipas: D1614



### Užsakymo data

Užsakymo numeris	540260 D1614
GTIN	4027497041985
Produktų klasė	56L

### Aprašymas

#### Modelis:

Koto Ø 6 mm.

LUKAS frezos gaminamos tik moderniausiomis CNC staklėmis iš labai našių ir plastiškų kietlydinio rūšių, pjovimo briaunos labai patvarios. Kai galvutės skersmuo didesnis už koto, tada kotas plieninis, kitais atvejais visa freza iš kietlydinio.

Papildoma TiAlN danga padidina patvarumą ir atsparumą karščiui.

Didelėms terminėms ir mechaninėms apkrovoms (Heavy Duty). **Forma „Rutulys“** (KUD).

#### Paskirtis:

Tinka tiek rankiniam naudojimui, tiek pramoninėms robotizuotoms staklėms, beveik visoms medžiagoms. Užvartoms nuimti, briaunoms užapvalinti, tinkui nuvalyti, suvirinimo siūlėms bei paviršiams apdirbti.

Koto Ø: 6 mm

Forma: rutulys

Galvos Ø: 16 mm

Galvutės ilgis L<sub>1</sub>: 14 mm

Bendras ilgis: 54 mm

Koto Ø: 6 mm

### Techninis aprašymas

Forma	D1614
Dantų forma	kryžminiai dantys
Dantų smulkumas	vidutinio stambumo dantys

Forma	rutulys
Bendras ilgis	54 mm
Galvos Ø	16 mm
Galvutės ilgis L <sub>1</sub>	14 mm
Dantų išdėstymo trumpas žymėjimas	Z7
Koto Ø	6 mm
Ašmenys	HM TiAlN
Danga	TiAlN
Produkto rūšis	Freza