

metabo**Gręžtuvas, Tipas: BEV1300-2**

Užsakymo data

Užsakymo numeris	075070 BEV1300-2
GTIN	4007430314352
Produktų klasė	03D

Aprašymas

Modelis:

Bet kuriam kiauрымės skersmeniui pritaikytas gręžtuvas.

Kiekvienas gręžtuvas turi optimalų sūkių diapazoną, skirtą tam tikriems gręžimo skersmenims, ir sukly su šešiakampiu laikikliu suktuvų antgaliams, tinkamą naudoti net be gręžimo patrono.

- **Tvirtas aliuminio lydinio pavarų korpusas užtikrina optimalų šilumos išsklaidymą ir ilgaamžiškumą.**
- **Besisukantis anglies šepetėlio tiltas užtikrina maksimalų našumą net ir pasukus kairiąja ranka, pvz., atsukant užstrigusius varžtus.**
- **Metabo S-automatic apsauginė mova: mechaninis pavaros atjungimas, kai grąžtas blokuojamas, užtikrina saugų darbą.**
- **Pasirenkamas impulsų režimas skirtas atsukti užstrigusius varžtus ir gręžti ant lygių paviršių.**
- **Vario-Tacho-Constamatic (VTC) elektronika darbui su medžiaga tinkamu greičiu, kuris išlieka pastovus esant apkrovai.**
- **Vario-Tacho-Constamatic (VTC) elektronika darbui su medžiaga tinkamu greičiu, kuris išlieka pastovus esant apkrovai.**
- **Reguliavimo ratukas išankstiniam sūkių skaičiaus pasirinkimui.**
- **Dviejų greičių pavara.**
- **Patvarus Metabo Marathon variklis su patentuota apsauga nuo dulkių.**
- **Dešininė - kairinė eiga.**
- **Suklys su šešiabriauniu atsuktuvu antgaliams, kurie skirti dirbti be gręžimo griebtuvo.**
- **Apsauga nuo perkrovos: apsaugo variklį nuo perkaitimo.**

- **Apsauga nuo pakartotinio paleidimo: apsaugo nuo netyčinio paleidimo po elektros dingimo.**
- **Rankena su neslystančiu minkštu paviršiumi.**
- **Kabelius tausojanti rutulinė įvorė suteikia optimalią judėjimo laisvę dirbant.**
- **Anglies šepetėlių nusidėvėjimo indikatorius.**

Tiekimo sudėtis:

Su gręžimo patronu su krumpliaratiniu žiedu, griebtuvo raktu ir papildoma rankena.

Techninis aprašymas

maksimalus gręžimo kiaurymės Ø pliene 1-u greitis	16 mm
Naudojama galia	1300 W
Gręžimo patrono užspaudimo ribos	1,5 mm
Laido ilgis	4 m
maksimalus sūkių skaičius 1. greitis	1100 min ⁻¹
Dešininė / kairinė eiga	taip
maksimalus gręžimo kiaurymės Ø medienoje 1-u greitis	40 mm
maksimalus sukimo momentas	16 Nm
maksimalus sukimo momentas	44 Nm
maksimalus sūkių skaičius 2. greitis	3100 min ⁻¹
maksimalus gręžimo kiaurymės Ø medienoje 2-u greitis	25 mm
Maitinimas	Maitinimo šaltinis
Gamintojo pavadinimas	BEV 1300-2
maksimalus gręžimo kiaurymės Ø pliene 2-u greitis	10 mm
Svoris	2,7 kg
Užspaudimo kakliuko Ø	43 mm
Produkto rūšis	Gręžtuvas