

metabo**Suvirinimo siūlių šlifuoKLIS, Tipas: KNSE9-150****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	077765 KNSE9-150
GTIN	4007430298867
Produktų klasė	03D

Aprašymas**Modelis:**

950 vatų suvirinimo siūlių šlifuoKLIS nerūdijančio plieno siūlėms apdirbti ankštose erdvėse.

- **Dvigubas reduktorius efektyviam darbui.**
- **Gaubtas reguliuojamas ir nuimamas be jokių įrankių.**
- **Apsauga nuo perkrovos, švelnus startas, apsauga nuo pakartotinio paleidimo.**
- **Atjungiami angliniai šepetėliai patikimai saugo variklį.**
- **Vario-Constamatic (VC) elektronika su reguliavimo ratuku: darbui su medžiaga tinkamu greičiu, kuris išlieka pastovus esant apkrovai.**
- **Patvarus Metabo Marathon variklis su patentuota apsauga nuo dulkių.**
- **Tvirta planetinė pavara ilgam eksploatavimo laikui.**
- **Nedaug techninės priežiūros reikalaujanti diržo pavara ilgam eksploatavimo laikui.**

Tiekimo sudėtis:

Apsauginis dangtelis, papildoma rankena,

1 x neaustinės medžiagos kompaktiškas diskas (150 x 6x25.4 mm; vidutinis),

1 x neaustinės medžiagos kompaktiškas diskas (150 x 6 x 25,4 mm; labai plonas),

2 x neaustiniai kompaktiški diskai (150 x 3 x 25,4 mm; vidutiniai),

1 x poliravimo dildė su 2 šlifavimo popieriaus juostomis ir lakštinio plieno lagaminu.

Techninis aprašymas

Įrankio tvirtinimo laikiklis	M 14
------------------------------	------

Naudojama galia	950 W
Gamintojo pavadinimas	KNSE 9-150
Svoris	2,7 kg
Maitinimas	Maitinimo šaltinis
Laido ilgis	4 m
Sūkių skaičiaus diapazonas	900 - 3800 min ⁻¹
DiskoØ	150 mm