



Dengta freza Z7 – pusiau glotniam apdirbimui, su kryžminiais dantimis, HM TiAlN, Tipas: L1230



Užsakymo data

Užsakymo numeris	540260 L1230
GTIN	4027497455898
Produktų klasė	56L

Aprašymas

Modelis:

Koto Ø 6 mm.

LUKAS frezos gaminamos tik moderniausiomis CNC staklėmis iš labai našių ir plastiškų kietlydinio rūšių, pjovimo briaunos labai patvarios. Kai galvutės skersmuo didesnis už koto, tada kotas plieninis, kitais atvejais visa freza iš kietlydinio.

Papildoma TiAlN danga padidina patvarumą ir atsparumą karščiui.

Didelėms terminėms ir mechaninėms apkrovoms (Heavy Duty). **Forma „Užapvalintas kūgis“ (KEL).**

Paskirtis:

Tinka tiek rankiniam naudojimui, tiek pramoninėms robotizuotoms staklėms, beveik visoms medžiagoms. Užvartoms nuimti, briaunoms užapvalinti, tinkui nuvalyti, suvirinimo siūlėms bei paviršiams apdirbti.

Koto Ø: 6 mm

Forma: suapvalinto kūgio formos

Galvos Ø: 12 mm

Galvutės ilgis L_1 : 30 mm

Bendras ilgis: 70 mm

Koto Ø: 6 mm

Techninis aprašymas

Bendras ilgis	70 mm
Dantų išdėstymo trumpas žymėjimas	Z7
Galvos Ø	12 mm

Dantų smulkumas	vidutinio stambumo dantys
Dantų forma	kryžminiai dantys
Forma	L1230
Galvutės ilgis L ₁	30 mm
Forma	suapvalinto kūgio formos
Koto Ø	6 mm
Ašmenys	HM TiAlN
Danga	TiAlN
Produkto rūšis	Freza