


**CNMG 120404, Rūšis: CCX**

**Užsakymo data**

Užsakymo numeris	250102 CCX
GTIN	4960664900602
Produktų klasė	25E

**Aprašymas**

CNMG 120404 CCX Kietlydinys: CCX  
 Drožlialaužis: PP  
 Pjūvio gylis  $a_p$ : 0,2 - 1,5 mm  
 Pastūma  $f$ : 0,05 - 0,35 mm/aps,  
 Pjovimo greitis  $v_c$  pagrindiniam naudojimui: 210 - 450 m/min

**Techninis aprašymas**

Ašmenys	Cermet
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	4
Pagrindinis naudojimas	P
Pjovimo greitis $v_c$ pagrindiniam naudojimui	210 - 450 m/min
Danga	padengtas
Kampo spindulys	0,4 mm
Drožlialaužis	PP

Pjūvio gylis $a_p$	0,2 - 1,5 mm
Pjovimo sąlygos	nepertraukiamas
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas	CNMG 120404
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	Glotnasis apdirbimas
Kietlydinys	CCX
Pastūma f	0,05 - 0,35 mm/aps,
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekinimui