


CNMG 120408, Rūšis: CCX

Užsakymo data

Užsakymo numeris	250104 CCX
GTIN	4960664900619
Produktų klasė	25E

Aprašymas

CNMG 120408 CCX Kietlydinys: CCX

Drožlialaužis: PP

Pjūvio gylis a_p : 0,2 - 1,5 mm

Pastūma f : 0,05 - 0,35 mm/aps,

Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui: 210 - 450 m/min

Techninis aprašymas

Pjūvio gylis a_p	0,2 - 1,5 mm
Drožlialaužis	PP
Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui	210 - 450 m/min
Pjovimo sąlygos	nepertraukiamas
Ašmenys	Cermet
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	4
Kampo spindulys	0,8 mm

Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	Glotnasis apdirbimas
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas	CNMG 120408
Pagrindinis naudojimas	P
Kietlydinys	CCX
Danga	padengtas
Pastūma f	0,05 - 0,35 mm/aps,
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekinimui