

**DNMG 150608, Rūšis: CCX****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	250697 CCX
GTIN	4960664900886
Produktų klasė	25E

**Aprašymas**

DNMG 150608 CCX Kietlydinys: CCX

Drožlialaužis: PP

Pjūvio gylis  $a_p$ : 0,2 - 1,5 mm

Pastūma  $f$ : 0,05 - 0,35 mm/aps,

Pjovimo greitis  $v_c$  pagrindiniam naudojimui: 210 - 450 m/min

**Techninis aprašymas**

Danga	padengtas
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	4
Kampo spindulys	0,8 mm
Kietlydinys	CCX
Pagrindinis naudojimas	P
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	Glotnasis apdirbimas
Pastūma $f$	0,05 - 0,35 mm/aps,

Pjovimo greitis $v_c$ pagrindiniam naudojimui	210 - 450 m/min
Ašmenys	Cermet
Pjovimo sąlygos	nepertraukiamas
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas	DNMG 150608
Pjūvio gylis $a_p$	0,2 - 1,5 mm
Drožlialaužis	PP
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekimui