

**CC.T 09T304, Rūšis: CCX****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	260097 CCX
GTIN	4960664911226
Produktų klasė	25E

**Aprašymas**

CC.T 09T304 CCX Kietlydinys: CCX

Drožlialaužis: PP

Tolerancija: M

Pjūvio gylis  $a_p$ : 0,1 - 0,8 mm

Pastūma  $f$ : 0,05 - 0,3 mm/aps,

Pjovimo greitis  $v_c$  pagrindiniam naudojimui: 120 - 310 m/min

**Techninis aprašymas**

Kietlydinys	CCX
Pjovimo greitis $v_c$ pagrindiniam naudojimui	120 - 310 m/min
Tolerancija	M
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	2
Pjovimo sąlygos	nepertraukiamas
Drožlialaužis	PP
Pagrindinis naudojimas	P

Pjūvio gylis $a_p$	0,1 - 0,8 mm
Ašmenys	Cermet
Danga	padengtas
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	rupusis apdirbimas
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas	CCMT 09T304
Kampo spindulys	0,4 mm
Pastūma f	0,05 - 0,3 mm/aps,
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekinimui