

**CC.T 09T304, Rūšis: PR1725****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	260097 PR1725
GTIN	4960664923380
Produktų klasė	25E

Aprašymas

CC.T 09T304 PR1725 Kietlydinys: PR1725

Drožlialaužis: MFP-SKS

Tolerancija: G

Pjūvio gylis a_p : 0,2 - 1,5 mm

Pastūma f : 0,03 - 0,2 mm/aps,

Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui: 60 - 200 m/min

Techninis aprašymas

Tolerancija	G
Kietlydinys	PR1725
Pjovimo greitis v_c papildomam naudojimui	50 - 150 m/min
Danga	padengtas
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	rupusis apdirbimas
Drožlialaužis	MFP-SKS
Papildomas naudojimas	P

Ašmenys	HM
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas	CCMT 09T304
Pagrindinis naudojimas	M
Pastūma f	0,03 - 0,2 mm/aps,
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	2
Kampo spindulys	0,4 mm
Pjūvio gylis a_p	0,2 - 1,5 mm
Pjovimo sąlygos	retai pertraukiamas
Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui	60 - 200 m/min
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekinimui