

**DCMX 11T304 Wiper, Rūšis: PR1725****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	260388 PR1725
GTIN	4960664892075
Produktų klasė	25E

**Techninis aprašymas**

Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	2
Ašmenys	HM
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas	DCMX 11T304
Pagrindinis naudojimas	M
Pastūma f	0,03 - 0,2 mm/aps,
Pjovimo greitis $v_c$ pagrindiniam naudojimui	60 - 200 m/min
Kampo spindulys	0,4 mm
Danga	padengtas
Drožlialaužis	WP
Papildomas naudojimas	P
Kietlydinys	PR1725
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	rupusis apdirbimas

Pjūvio gylis $a_p$	0,2 - 1,5 mm
Pjovimo sąlygos	retai pertraukiamas
Tolerancija	M
Pjovimo greitis $v_c$ papildomam naudojimui	50 - 150 m/min
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekinimui