

Garant
Freza Z7 – pusiau glotniam apdirbimui, su kryžminiais dantimis, HM, Tipas: C0616

Užsakymo data

Užsakymo numeris	540350 C0616
GTIN	4045197222404
Produktų klasė	51D

Aprašymas
Modelis:

GARANT frezos gaminamos tik moderniausiomis CNC staklėmis iš labai našių ir plastiškų kietlydinio rūšių, pjovimo briaunos labai patvarios. Kai galvutės skersmuo didesnis už koto, tada kotas plieninis, kitais atvejais visa freza iš kietlydinio.

Koto ilgis 200 mm (galima patrumpinti).

Koto Ø 6 mm. **Forma C „Užapvalintas cilindras“** (WRC).

Paskirtis:

Tinka tiek rankiniam naudojimui, tiek pramoninėms robotizuotoms staklėms, beveik visoms medžiagoms. Užvartoms nuimti, briaunoms užapvalinti, tinkui nuvalyti, suvirinimo siūlėms bei paviršiams apdirbti.

Stakles galima įjungti tik tada, kai freza jau įleista į detalę.

Koto Ø: 6 mm

Forma: suapvalinto cilindro formos

Galvos Ø: 6 mm

Galvutės ilgis: 16 mm

Bendras ilgis: 216 mm

Koto Ø: 6 mm

Techninis aprašymas

Dantų smulkumas	vidutinio stambumo dantys
Galvos Ø	6 mm
Dantų forma	kryžminiai dantys
Forma	Užapvalinto cilindro formos

Bendras ilgis	216 mm
Forma	suapvalinto cilindro formos
Dantų išdėstymo trumpas žymėjimas	Z7
Koto Ø	6 mm
Galvutės ilgis	16 mm
Ašmenys	HM
Produkto rūšis	Freza

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V _c	ISO kodas
Plienas <900 N/mm ²	tinka		
Plienas <1400 N/mm ²	tinka		
Plienas <55 HRC	tinka		
Plienas <60 HRC	tinka		
INOX	ribotai tinka		
Ti	ribotai tinka		
Ketus (G)	tinka		
Uni	tinka		