

**VBMT 160404, Rūšis: CA025P****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	261182 CA025P
GTIN	4960664879496
Produktų klasė	25E

Aprašymas

VBMT 160404 CA025P Kietlydinys: CA025P

Drožlialaužis: HQ

Pjūvio gylis a_p : 0,5 - 2 mm

Pastūma f : 0,05 - 0,25 mm/aps,

Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui: 80 - 330 m/min

Techninis aprašymas

Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui	80 - 330 m/min
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	2
Drožlialaužis	HQ
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	rupusis apdirbimas
Pjūvio gylis a_p	0,5 - 2 mm
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas	VBMT 160404
Pjovimo sąlygos	retai pertraukiamas

Pastūma f	0,05 - 0,25 mm/aps,
Kampo spindulys	0,4 mm
Pagrindinis naudojimas	P
Ašmenys	HM
Kietlydinys	CA025P
Danga	padengtas
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekimui