

**VBMT 160408, Rūšis: CA025P****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	261184 CA025P
GTIN	4960664879502
Produktų klasė	25E

Aprašymas

VBMT 160408 CA025P Kietlydinys: CA025P

Drožlialaužis: HQ

Pjūvio gylis a_p : 0,5 - 2 mm

Pastūma f : 0,05 - 0,25 mm/aps,

Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui: 80 - 330 m/min

Techninis aprašymas

Ašmenys	HM
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	rupusis apdirbimas
Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui	80 - 330 m/min
Kampo spindulys	0,8 mm
Drožlialaužis	HQ
Pastūma f	0,05 - 0,25 mm/aps,
Danga	padengtas

Pjūvio gylis a_p	0,5 - 2 mm
Pagrindinis naudojimas	P
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas	VBMT 160408
Pjovimo sąlygos	retai pertraukiamas
Kietlydinys	CA025P
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	2
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekinimui