

metabo

Metalo freza, Tipas: PFM17



Užsakymo data

Užsakymo numeris	078162 PFM17
GTIN	4061792210349
Produktų klasė	03D

Aprašymas

Modelis:

- Greitas ir švarus suvirinimo siūlių nugludinimas vienu žingsniu su naujai sukurta metalo freza.
- Frezuojant nesusidaro smulkios metalo drožlės (nėra sveikatai pavojingų metalo dulkių).
- Valdymas vienu mygtuku: patentuotas, be įrankių reguliuojamas frezavimo gylis žingsniu kas 0,1 mm.
- Paruoštas naudoti per kelias sekundes dėl be įrankių tvirtinamo, magnetinio kreipiamojo bėgelio (50 cm ilgio, išplečiamas).
- Paprastas, patogus plokštelių keitimas ant frezos galvutės.
- Patogi, be įrankių reguliuojama rankena užtikrina saugų ir tolygų valdymą.
- Vario-Tacho-Constamatic (VTC) elektronika su reguliavimo ratuku: darbui su medžiaga tinkamu greičiu, kuris išlieka pastovus esant apkrovai.
- Švelnus startas ir apsauga nuo pakartotinio paleidimo.
- Su metaBOX, išmanus sprendimas transportavimui ir saugojimui.

Tiekimo sudėtis:

- Magnetinis kreipiamasis bėgelis (50 cm ilgio)
- 3 universalios kietmetalio keičiamosios plokštelės
- Rankena
- Atsuktukas TORX varžtam 15
- Atsuktukas SW 4 su T rankena
- Veržliaraktis SW 10
- metaBOX 280 L

Techninis aprašymas

Laipsniškas frezavimo gylio reguliavimas	0,1 mm
pakartotinio paleidimo fiksatorius	taip
Atiduodamoji galia	970 W
maksimali vibracija pagal EN	4,1 m/s ²
Garso galios lygis (LWA)	102 dB(A)
Nominali galia	1700 W
Tuščiosios eigos sūkių skaičius	8000 - 12600 min ⁻¹
Garso lygis	91 dB(A)
Pakuotė	Metabox
Ijungimo ir išjungimo mygtukas	taip
Nominalioji įtampa	230 V
Maitinimas	Maitinimo šaltinis
Svoris	4,6 kg
Laido ilgis	3,6 m
minkštas paleidimas	taip
Produkto rūšis	Freza