

**Garant****Freza Z5 – glotniam apdirbimui, HM, Tipas: D1614****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	540400 D1614
GTIN	4045197155450
Produktų klasė	51D

**Aprašymas****Modelis:**

Koto Ø 6 mm.

**GARANT** frezos gaminamos tik moderniausiomis CNC staklėmis iš labai našių ir plastiškų kietlydinio rūšių, pjovimo briaunos labai patvarios. Kai galvutės skersmuo didesnis už koto, tada kotas plieninis, kitais atvejais visa freza iš kietlydinio. **Forma „Rutulys“** (KUD).

**Paskirtis:**

Tinka tiek rankiniam naudojimui, tiek pramoninėms robotizuotoms staklėms, beveik visoms medžiagoms. Užvartoms nuimti, briaunoms užapvalinti, tinkui nuvalyti, suvirinimo siūlėms bei paviršiams apdirbti.

**Techninis aprašymas**

Forma	D1614
Bendras ilgis	54 mm
Dantų smulkumas	smulkiadantis
Dantų išdėstymo trumpas žymėjimas	Z5
Galvos Ø	16 mm
Forma	rutuliu
Koto Ø	6 mm
Galvutės ilgis	14 mm
Serija	Dantų forma Z5

Ašmenys	HM
Produkto rūšis	Freza

### Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V <sub>c</sub>	ISO kodas
Plienas <900 N/mm <sup>2</sup>	tinka		
Plienas <1400 N/mm <sup>2</sup>	tinka		
Plienas <55 HRC	tinka		
Plienas <60 HRC	ribotai tinka		
INOX	ribotai tinka		
Ti	ribotai tinka		
Ketus (G)	ribotai tinka		