

## Garant

### GARANT Softcut® HSI nuožulų freza, Weldon kotas, Ø D / pjovimo dantų skaičius Z: 16/3mm



#### Užsakymo data

Užsakymo numeris	214911 16/3
GTIN	4045197853912
Produktų klasė	210

#### Aprašymas

##### Modelis:

Našus nuožulų nuėmimo įrankis grįžtamajam apdirbimui ir pirmyn.

##### Pastaba:

$D_{max}$  naudojant keičiamas plokšteles  $r = 0,4$  mm.

GARANT dinamometrinis raktas TQ Nr. **211750 dyd. 2,2** naudojamas su antgaliu Nr. **674252 dyd. 8IP**.

#### Techninis aprašymas

Koto Ø D <sub>s</sub> h6	16 mm
Tinkamos keičiamos plokštelės	SO.T 0836..
Pjovimo briaunų skaičius Z	3
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys	219863 (8IP; 2,2 Nm)
Bendras ilgis L <sub>viso</sub>	110 mm
Ø D	16 mm
maksimalus nusklembimo Ø D <sub>maks.</sub>	26,3 mm
Iškyšos ilgis L <sub>1</sub>	35 mm
Serija	Softcut®
Koto tipas	Weldon kotas
Nuožulos kampas reversine eiga	45 laipsniai

Reguliuojamas kampas $\kappa$	45 laipsniai
Pjovimo briaunų išdėstymas	nevienodas
Vidinis aušinimas	taip
Įrankių keitimas	PowerCard
Produkto rūšis	Nuožulų freza

## Priedai

Precizinis antgalis Torx Plus® varžtams, 1/4 colio E 6,3 Torx Plus® profilis 8IP	674252 8IP
Dinamometrinis atsuktuvus, fiksuotas Nustatytas sukimo momentas 2,2 Nm	211750 2,2
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys 10 vnt.	219863