

Garant

GARANT Softcut® HSI nuožulų freza, Weldon kotas, Ø D / pjovimo dantų skaičius Z: 20/4mm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	214911 20/4
GTIN	4045197853929
Produktų klasė	210

Aprašymas

Modelis:

Našus nuožulų nuėmimo įrankis grįžtamajam apdirbimui ir pirmyn.

Pastaba:

D_{max} naudojant keičiamas plokšteles $r = 0,4$ mm.

GARANT dinamometrinis raktas TQ Nr. **211750 dyd. 2,2** naudojamas su antgaliu Nr. **674252 dyd. 8IP**.

Techninis aprašymas

Koto Ø D_s h6	20 mm
Ø D	20 mm
Bendras ilgis L_{viso}	120 mm
Pjovimo briaunų skaičius Z	4
Iškyšos ilgis L_1	40 mm
Tinkamos keičiamos plokštelės	SO.T 0836..
maksimalus nusklembimo Ø $D_{maks.}$	30,3 mm
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys	219863 (8IP; 2,2 Nm)
Serija	Softcut®
Koto tipas	Weldon kotas
Nuožulos kampas reversine eiga	45 laipsniai

Reguliuojamas kampas κ	45 laipsniai
Pjovimo briaunų išdėstymas	nevienodas
Vidinis aušinimas	taip
Įrankių keitimas	PowerCard
Produkto rūšis	Nuožulų freza

Priedai

Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys 10 vnt.	219863
Precizinis antgalis Torx Plus® varžtams, 1/4 colio E 6,3 Torx Plus® profilis 8IP	674252 8IP
Dinamometrinis atsuktuvus, fiksuotas Nustatytas sukimo momentas 2,2 Nm	211750 2,2