

Garant
GARANT Softcut® HSI, Weldon kotas, Ø D / pjovimo dantų skaičius Z: 20/2mm


Užsakymo data

Užsakymo numeris	214902 20/2
GTIN	4045197674197
Produktų klasė	210

Aprašymas

Modelis:

Atsparus susidėvimui, termiškai apdirbtas plienas, padengtas antikorozine danga. Preciziškas keičiamų plokštelių tvirtinimas, priveržiant jas nurodytu užveržimo momentu. Frezos su mažu ir dideliu pjovimo dantų skaičiumi - pagal individualius frezavimo poreikius.

Paskirtis:

Puikiai tinka mažesnio galingumo staklėms ir apdirbimui nestabiliomis sąlygomis.

Pastaba:

Tiksliams 90° kampams formuoti prašome pasirinkti $a_p = 6$ mm.

Kad būtų galima pjauti visomis **4 pjovimo briaunomis**, keičiama plokštelė **visada turi būti pasukama nurodyta kryptimi (prieš laikrodžio rodyklę).**

Naudokite GARANT dinamometrinį raktą TQ Nr. **211750 dyd 2,2** su geležte Nr. **674252 dyd. 8IP.**

Techninis aprašymas

Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys	219863 (8IP; 2,2 Nm)
Iškyšos ilgis L_1	35 mm
Koto Ø D_s h6	20 mm
Bendras ilgis L_{viso}	85 mm
Pjovimo briaunos Ø D_c	20 mm
Tinkamos keičiamos plokštelės	SO.. 0836..
maksimalus pjovimo gylis $a_{p\ maks.}$	6 mm
Pjovimo briaunų skaičius Z	2

Serija	Softcut®
Koto tipas	Weldon kotas
Reguliuojamas kampas κ	90 laipsniai
frezų naudojimas	Griovelių frezavimas
Pjovimo briaunų išdėstymas	nevienodas
Vidinis aušinimas	taip
Įrankių keitimas	PowerCard
Produkto rūšis	Frezos skirtos griovelių ir paviršių apdirbimui

Priedai

Precizinis antgalis Torx Plus® varžtams, 1/4 colio E 6,3 Torx Plus® profilis 8IP	674252 8IP
Dinamometrinis atsuktuvus, fiksuotas Nustatytas sukimo momentas 2,2 Nm	211750 2,2
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys 10 vnt.	219863