

**Garant****Freza Z FINE – labai glotniam apdirbimui, HM, Tipas: C1020****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	540440 C1020
GTIN	4045197679932
Produktų klasė	51D

**Aprašymas****Modelis:**

Koto Ø 6 mm.

**GARANT** frezos gaminamos tik moderniausiomis CNC staklėmis iš labai našių ir plastiškų kietlydinio rūšių, pjovimo briaunos labai patvarios. Kai galvutės skersmuo didesnis už koto, tada kotas plieninis, kitais atvejais visa freza iš kietlydinio. **Forma „Užapvalintas cilindras“ (WRC).**

**Paskirtis:**

Tinka tiek rankiniam naudojimui, tiek pramoninėms robotizuotoms staklėms, beveik visoms medžiagoms. Užvartoms nuimti, briaunoms užapvalinti, tinkui nuvalyti, suvirinimo siūlėms bei paviršiams apdirbti.

**Techninis aprašymas**

Forma	C1020
Dantų išdėstymo trumpas žymėjimas	Z FINE
Dantų smulkumas	labai glotnus
Galvos Ø	10 mm
Forma	suapvalinto cilindro formos (WRC)
Bendras ilgis	60 mm
Koto Ø	6 mm
Galvutės ilgis	20 mm
Serija	Dantų forma Z FINE
Ašmenys	HM

Produkto rūšis

Freza

**Vartotojo duomenys**

	<b>Paskirtis</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>ISO kodas</b>
Plienas <900 N/mm <sup>2</sup>	tinka		
Plienas <1400 N/mm <sup>2</sup>	tinka		
Plienas <55 HRC	tinka		
Plienas <60 HRC	tinka		
Plienas <67 HRC	tinka		
INOX	tinka		
Ti	tinka		
Ketus (G)	tinka		