

Garant**Siauras hidraulinis griebtuvas Master Chuck, SK 40 A = 80, Tvirtinimo kiaurymės Ø D1: 18mm****Užsakymo data**

| | |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 302070 18 |
| GTIN | 4067263265160 |
| Produktų klasė | 31A |

Aprašymas**Modelis:**

- **Siauros konstrukcijos (4,5° kontūras, identiškas kontūrai pagal DIN 69882-8).**
- **Su RFID / Balluff-Chip anga.**
- **Ašinis ilgio reguliavimas, reguliuojamas ilgis – 10 mm.**
- **Galima naudoti pereinamąsias įvoves.**
- **Atsparus temperatūrai iki 120°C daugiau nei 4 valandas.**
- **Galima atlikti iki 10 kartų daugiau prispaudimo operacijų, palyginti su standartiniu hidrauliniu griebtuvu.**
- **Labai mažas prispaudimo varžto priveržimo momentas – lengva valdyti.**
- **Patentuota nauja hidraulinė prispaudimo sistema – patikimas, ilgaamžis aukščiausios kokybės įrankis.**

Paskirtis:

Naudojama įrankių ir formų gamyboje. **Visur, kur reikia mažesnių matmenų.** Gręžimui, plėtimui ir frezavimui. Įrankių su koto tolerancija h6 tvirtinimui.

Tiekimo sudėtis:

Su šešiabriauniu raktu su skersine rankena.

Priedai pasirinktinai:

Užtraukimo varžtai (AB) Nr. 308600 – 308806, AB užveržimo raktai Nr. 308820 – 308835, pereinamosios įvorės Nr. 302135 – 302187.

Techninis aprašymas

| | |
|--------------|-------|
| Išorinis Ø D | 42 mm |
|--------------|-------|

| | |
|---|------------------------------------|
| Užspaudimo $\varnothing D_1$ | 18 mm |
| $\varnothing D_2$ | 33 mm |
| Laikiklis | SK 40 A = 80 |
| Laikiklio norma | ISO 7388-1 |
| Forma | ADB |
| Vidinis aušinimas | taip |
| Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius | G 2,5, kai 25000 min ⁻¹ |
| Radialinio mušimo tikslumas | $\leq 3 \mu\text{m}$ |
| Pjovimo technika | HPC |
| Pjovimo technika | HSC |
| Speciali anga mikroschemai įrankio parametru išsaugojimui | taip |
| Produkto rūšis | Hidraulinis patronas |