

Garant**Siauras hidraulinis griebtuvas Master Chuck, Form ADB, BT 40 A = 90,
Užveržimo ØD1: 6mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	303438 6
GTIN	4067263265245
Produktų klasė	31A

Aprašymas**Modelis:**

- **Siauros konstrukcijos (4,5° kontūras, identiškas kontūrai pagal DIN 69882-8).**
- **Su RFID / Balluff-Chip anga.**
- **Ašinis ilgio reguliavimas, reguliuojamas ilgis – 10 mm.**
- **Galima naudoti pereinamąsias įvoves.**
- **Atsparus temperatūrai iki 120 °Cdaugiau nei 4 valandas.**
- **Galima atlikti iki 10 kartų daugiau prispaudimo operacijų, lyginant su standartiniu hidraulinio griebtuvu.**
- **Labai mažas prispaudimo varžto priveržimo momentas – lengva valdyti.**
- **Patentuota nauja hidraulinė prispaudimo sistema – Patikimas, ilgaamžis aukščiausios kokybės įrankis.**

Paskirtis:

Naudojama įrankių ir formų gamyboje.
Visur, kur reikia **mažesnių matmenų**.
Gręžimui, plėtimui ir frezavimui.
Įrankių su koto tolerancija h6 tvirtinimui.

Tiekimo sudėtis:

Su šešiabriauniu raktu su skersine rankena.

Priedai pasirinktinai:

Užtraukimo varžtai (AB) Nr. 308600 – 308802, AB užveržimo raktai Nr. 308820 – 308835, pereinamosios įvovės Nr. 302135 – 302187.

Techninis aprašymas

Darbinės dalies ilgis, A matmuo	90 mm
Reguliuojama ilgis V	10 mm
Ø D ₂	21 mm
Išorinis Ø D	27 mm
Užspaudimo Ø D ₁	6 mm
Laikiklis	BT 40 A = 90
Laikiklio norma	ISO 7388-2
Laikiklio norma	JIS B6339
Forma	ADB
Vidinis aušinimas	taip
Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius	G 2,5, kai 25000 min ⁻¹
Radialinio mušimo tikslumas	≤3 µm
Pjovimo technika	HPC
Pjovimo technika	HSC
Speciali anga mikroschemai įrankio parametru išsaugojimui	taip
Produkto rūšis	Hidraulinis patronas