

Garant**Aktyvus įrankis, radialinis, standartinis kaištis, VX3, Tipas: 30-VX3-L****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	319988 30-VX3-L
GTIN	4067263265955
Produktų klasė	31W

Aprašymas**Modelis:**

Skirta naudoti visomis CNC tekinimo staklėmis **DMG Gildemeister CTX** su **Sauter** ašine revolverine galvute. Pavaros mova **DIN 5480**. Įrankiai tvirtinami į varomąjį įrankį naudojant ER spyruokliuojančiąją įvorę su išorine veržle arba greitojo keitimo sistema VARIA VX, EWS licencija. Išorinis aušinimas per aušinimo priemonės vamzdį, vidinis aušinimas centralizuotai per įrankį ir suklij. Maksimalus sūkių skaičius 8000 min⁻¹.

Naudojama ant **radialinės revolverinės galvutės**. Kairinis, t. y. apdirbama pagrindinio suklio kryptimi. Perdavimas 1:1. Modelis su vidiniu aušinimu (viduje) maks. iki 70 bar.

Modelis IK – Su keraminių sandariklių rinkiniu, slėgiu iki 70 bar, tinka sausai eigai.

Standartinė išlygiavimo juosta (kaištis).

Privalumai:

- **Optimalus konstrukcijos svoris ir geometrija.**
- **Aukštos kokybės komponentai užtikrina ilgaamžiškumą ir darbo proceso saugumą.**
- **Perduodami dideli sūkio momentai.**
- **100 % kontrolė – patikrinamas kiekvieno AGW veikimas.**
- **Vidinis aušinimas: specialiai sukurtas ir patentuotas sandariklis.**

Paskirtis:

Kuo daugiau metalo apdirbimo plovimu žingsnių vienu tvirtinimu. Jei trūksta vietos (esamų tvirtinimo vietų) revolverinėje galvutėje.

Tinka:

DMG Gildemeister CTX. Iš dalies Emco, Hardinge, Monforts, Scherer ir t. t., atitinka DIN 5480.

Tiekimo sudėtis:

Varomasis įrankis spyruokliuojančiai įvarei: su užveržimo veržle ir kabliu raktu. AGW VARIA VX: su užveržimo raktu.

Priedai pasirinktinai:

Tinkami antgaliai Varia VX Nr. 319802 – 319888, ER greitojo keitimo adapteris Nr. 319761 – 319781, ER užspaudimo cangės Nr. 308941 – 309878, ER užveržimo raktas Nr. 309680 – 309745. Dinamometrinis raktas Nr. 211750 dyd. 5,7.

Pastaba:

- **Kitokių pavarų (pvz., DIN 5482), perdavų, matmenų, BMT ir t.t. reikia teirautis: www.hoffmann.ews-tools.com**
- **IK įrankiais (su vidiniu aušinimu) negalima dirbti sausa eiga, aušinimo priemonės filtras < 50 μm.**
- **Rekomendacija: modelį VARIA VX geriausia valdyti dinamometriniu įrankiu (maks. 6 Nm).**
- **Atliekant sudėtingus frezavimo darbus, rekomenduojamas variantas su kūginiu ritiniu guoliu.**

Techninis aprašymas

l_1	134 mm
b_2	43 mm
b_1	65,5 mm
Aušinimas	išorinis
h_1	68 mm
x	100 mm
Laikiklis	VX3
VDI dydis	30
Įrankio užspaudimas	Varia VX3
Produkto rūšis	Varomieji įrankiai