


VHM nuožulų freza 60°, be dangos, Ø h6 DC: 10mm

Užsakymo data

Užsakymo numeris	208127 10
GTIN	4045197859006
Produktų klasė	12X

Aprašymas
Modelis:

Tolerancija: **matmuo S = ±0,1 mm, taško kampas ±10 kampo minučių.**

Paskirtis:

Puikiai tinka **nuožulų** ir **užvartų nuėmimui** nuo detalių briaunų ir įvairių kontūrų apdirbimui.

Techninis aprašymas

Matmuo S	9,9 mm
Pastūma f_z apdirbant plieną < 900 N/mm ²	0,05 mm
Dantų skaičius Z	4
Bendras ilgis L	67 mm
Koto Ø D _s	10 mm
Kotas	DIN 6535 HA su h6
Pjovimo briaunos Ø D _c	10 mm
Kampų nuožulos kampas	60 laipsniai
Nuožulų freza	30 laipsniai
Danga	be dangos
Ašmenys	VHM
Norma	Gamykliniai standartai
Tipas	N

Tolerancija Nominalusis Ø	h6
Skersinės pastūmos kryptis	horizontaliai ir įkypai
Kūginio gilintuvo viršūnės kampas	60 laipsniai
Vidinis aušinimas	ne
Koto tolerancija	h6
Spalvinis žymėjimas	be
Produkto rūšis	Užvartų nuėmikliai

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V _c	ISO kodas
Aliuminis, plastikai	tinka	180 m/min	N
Aliuminis (trumpadrožlis)	tinka	140 m/min	N
Al >10 % Si	tinka	105 m/min	N
Plienas <500 N/mm ²	tinka	70 m/min	P
Plienas <750 N/mm ²	tinka	60 m/min	P
Plienas <900 N/mm ²	tinka	55 m/min	P
Plienas <1100 N/mm ²	tinka	35 m/min	P
INOX <900 N/mm ²	tinka	40 m/min	M
INOX >900 N/mm ²	tinka	30 m/min	M
Ketus (G)	tinka	55 m/min	K
Uni	tinka		
drėgnas, maks.	tinka		
šlapias, min.	ribotai tinka		
Oras	ribotai tinka		

Tinkami produktai

<https://www.hoffmann-group.com/LT/lt/hom/p/208127-10>