

Garant**GARANT Master TM sriegio freza 2,5xD, TiAlN, M: M6****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	139526 M6
GTIN	4067263290643
Produktų klasė	11D

Aprašymas**Modelis:**

- Žymiai mažesnė vibracija dėl kintamo pjovimo briaunų žingsnio
- Nauja danga optimaliam atsparumui nuo dilimo.
- Aušinimo grioveliai ant koto tiksliniam aušinimo skysčio padavimui.
- Pakoreguotas sriegio profilis siekiant išvengti deformacijų.

Speciali paviršiaus pjovimo geometrija **su kintamu žingsniu** leidžia **patikimai apdoroti sriegius** apdirbant įvairias medžiagas. Šoniniai aušinimo grioveliai ant koto užtikrina **efektyvų aušinimo skysčio padavimą** nesusilpninant įrankio šerdies ir taip garantuojamaksimalų proceso patikimumą net ir esant nestabilioms sąlygoms. Visi įrankiai yra kairiniai ir tinka sriegiams **dešinėje ir kairėje**.

Pastaba:

Formos HB ir HE parduodamos už tą pačią kainą kaip HA.

Forma **HB**: užsakyti **139526 + 129100 HB**.

Forma **HE**: užsakyti **139526 + 129100 HE**.

Taip pat galima naudoti sriegių matmenims MF7×1 ir MF8×1.

Techninis aprašymas

Sriegio žingsnis	1 mm
Koto $\varnothing D_s$	6 mm
Kakliuko $\varnothing D_1$	3,35 mm
Bendras ilgis L	58 mm
Sriegio dydis	M6
Drožlių griovelių skaičius	4

Sriegio gylis	15
Programavimo spindulys	2,305 mm
Koto ilgis L_s	36 mm
Pjovimo briaunos ilgis l_c	2 mm
Pjovimo briaunos $\varnothing D_c$	4,7 mm
Serija	Master TM
Iškyšos ilgis L_1	16,5 mm
Pastūma f_z apdirbant plieną $< 750 \text{ N/mm}^2$	0,03 mm
Vidinis aušinimas	taip
Danga	TiAlN
Sriegio tipas	M
Sriegio tipas	M-LH
Profilio kampas	60 laipsniai
Ašmenys	VHM
Sriegio norma	DIN 13
Kotas	DIN 6535 HA su h6
Pjovimo briaunų skaičius Z	4
Naudojama, kai gręžimo tipas	iki $2,5 \times D$ kai kiaurymė aklinoji
Naudojama, kai gręžimo tipas	iki $2,5 \times D$, kai kiaurymė atvira
Pjovimo kryptis	kairin.
Pjovimo briaunų išdėstymas	nevienodas
Koto tolerancija	h6
Spalvinis žymėjimas	žalia
Vidiniam / išoriniam naudojimui	Vidus
Produkto rūšis	Gręžimo ir sriegimo freza

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V_c	ISO kodas
Aliuminis, plastikai	tinka	220 m/min	N

Aliuminis (trumpadrožlis)	tinka	220 m/min	N
Al >10 % Si	tinka	180 m/min	N
Plienas <500 N/mm ²	tinka	140 m/min	P
Plienas <750 N/mm ²	tinka	130 m/min	P
Plienas <900 N/mm ²	tinka	120 m/min	P
Plienas <1100 N/mm ²	tinka	90 m/min	P
Plienas <1400 N/mm ²	tinka	80 m/min	P
TOOLOX 33	tinka	85 m/min	H
TOOLOX 44	tinka	50 m/min	H
INOX <900 N/mm ²	tinka	82 m/min	M
INOX >900 N/mm ²	tinka	75 m/min	M
Ti >850 N/mm ²	tinka	50 m/min	S
Ketus (G)	tinka	120 m/min	K
CuZn	tinka	200 m/min	N
Uni	tinka		
drėgnas, maks.	tinka		
Oras	tinka		

Paslaugos

Koto šlifavimas Tipas HB	129100 HB
Koto šlifavimas Tipas HE	129100 HE