



## Pneumatinis smūginis suktuvas Trumpas modelis, Tipas: 9012M-1



### Užsakymo data

Užsakymo numeris	079191 9012M-1
GTIN	4000896218356
Produktų klasė	03R

### Aprašymas

#### Modelis:

Itin kompaktiškas smūginis suktuvas su Jumbo plaktuko mechanizmu, vienos rankos perjungimas ir **trijų pakopų sukimasis pagal laikrodžio rodyklę**. 1200 Nm maks. atsukimo momentas.

### Techninis aprašymas

Prijungimo sriegis	NPT
Svoris	1,27 kg
Ilgis	80 mm
maksimalus oro poreikis	127,4 l/min
maksimali vibracija pagal EN	13,49 m/s <sup>2</sup>
Įrankių laikiklio pavaros profilis	Kvadratinis veržlių raktas
Įrankių laikiklio matmenys	1/2 in
rekomenduojamas žarnos dydis (vidinis Ø)	10 mm

maksimalus varžto Ø (8,8 - 12,9)	M20
Pneumatinė jungtis	1/4 in
maksimalus sukimo momentas	678 Nm
Darbinis triukšmas	92,2 dB(A)
maksimalus sūkių skaičius	8800 min <sup>-1</sup>
Produkto rūšis	Suktuvai