

Garant

GARANT Master Steel VHM našus plėstuvas HPC kiaurosioms kiaurymėms, TiAlN, Nominalusis Ø DC: 4,99mm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	164420 4,99
GTIN	4067263886419
Produktų klasė	10P

Aprašymas

Modelis:

Universalūs naujausios kartos HPC plėstuvas. Itin trumpos pjovimo briaunos didesnėms pjovimo vertėms. Optimizuota aušinimo strategija per radialiai išdėstytas aušinimo skysčio padavimo angas, nukreipiant tiesiogiai į pjovimo briauną. **Tinka naudoti plieno ir nerūdijančiojo plieno apdirbimui.** Patikimas didelio stiprio plieno medžiagų apdirbimas **iki 60 HRC. NC tinkamas modelis** su tiesiu kotu Ø standartizuotiems griebtuvams – ypač **hidraulinio užspaudimo** arba **labai tiksliems griebtuvams.**

Žemas radialinis mušimas ir proceso patikimumas dėl nevienodo atskyrimo.

Tolerancijos duomenys:

Konfigūruojama: plėstuvasi pergalandami pagal Jūsų pateiktus matmenis ir tolerancijas.

H7: modelis H7 kiaurymės tolerancijai.

0/0,005 mm: gamyklinė ir pjovimo briaunų tolerancija nominaliam Ø D_c.

Paskirtis:

Specialus modelis kiaurosioms kiaurymėms.

Techninis aprašymas

Koto Ø D _s	6 mm
Nominalusis Ø D _c	4,99 mm
Bendras ilgis L	75 mm
Pastūma f INOX < 900 N/mm ²	0,2 mm/aps,
Pjovimo briaunų skaičius Z	4
Plėtimo Ø matmenys	0,1 mm

Pastūma f plienui < 1100 N/mm ²	0,6 mm/aps,
Pjovimo briaunos ilgis L _c	8 mm
Iškyšos ilgis L ₁	39 mm
Serija	Master Steel
Tolerancija	0 / 0,005
Danga	TiAlN
Ašmenys	VHM
Norma	Gamykliniai standartai
Vidinis aušinimas	taip, 25 bar
Kotas	DIN 6535 HA su h6
Pjovimo technika	HPC
Naudojama, kai gręžimo tipas	kai kiaurymė atvira
Spalvinis žymėjimas	žalia
Produkto rūšis	Phillips antgalis

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V _c	ISO kodas
Plienas <500 N/mm ²	ribotai tinka	180 m/min	P
Plienas <750 N/mm ²	tinka	180 m/min	P
Plienas <900 N/mm ²	tinka	180 m/min	P
Plienas <1100 N/mm ²	tinka	150 m/min	P
Plienas <1400 N/mm ²	tinka	100 m/min	P
Plienas <55 HRC	tinka	12 m/min	H
Plienas <60 HRC	ribotai tinka	8 m/min	H
INOX <900 N/mm ²	tinka	50 m/min	M
INOX >900 N/mm ²	tinka	30 m/min	M
Ketus	tinka	110 m/min	K
GGG	tinka	90 m/min	K
Uni	tinka		

drėgnas, maks.

tinka

šlapias, min.

tinka