

Garant
Frezavimo plokštelė išoriniams sriegiams 60°, HB7720, Žingsnis: 3mm

Užsakymo data

Užsakymo numeris	218070 3
GTIN	4045197412683
Produktų klasė	21D

Aprašymas
Modelis:

Tvirtos sriegio frezavimo plokštelės **darbui su didele pastūma, ir aukštam produktyvumui pasiekti.**

Plokštelė su dvipuse pjovimo briauna.

Paskirtis:

Išoriniams metriniams sriegiams 60° pagal DIN / ISO R 262 (DIN 13) tolerancijos klasę 6g.

Pastaba:

Montuodami visada stebėkite, kad būtų ta pati sriegių frezavimo plokštelių pusė, kitaip sriegis bus iškraipytas! (šonai gali būti žymėti arba ne).

Pastūma $f_z = \text{HB 7720}$ apdirbant plieną $< 750 \text{ N/mm}^2 = 0,25 \text{ mm / per dantį}$.

Pastūma $f_z = \text{HB 7735}$ apdirbant INOX $> 900 \text{ N/mm}^2 = 0,15 \text{ mm / per dantį}$.

Techninis aprašymas

Vidiniam / išoriniam naudojimui	Išorinis
Visas profilis	taip
Sriegio žingsnis	3 mm

tinka sriegiams	M24; M27
Pjovimo briaunų skaičius Z	10
Kietlydinys	HB7720
Ašmenys	HM
Sriegio tipas	MF-LH
Sriegio tipas	M-LH
Sriegio tipas	MF
Sriegio tipas	M
Profilio kampas	60 laipsniai
Plokštelės dydis	25 mm
Pjovimo kryptis	dešininė ir kairinė
Produkto rūšis	Frezavimas

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V _c	ISO kodas
Aliuminis, plastikai	ribotai tinka	140 m/min	N
Aliuminis (trumpadrožlis)	tinka	120 m/min	N
Al >10 % Si	tinka	80 m/min	N
Plienas <500 N/mm ²	tinka	120 m/min	P
Plienas <750 N/mm ²	tinka	110 m/min	P
Plienas <900 N/mm ²	tinka	100 m/min	P
Plienas <1100 N/mm ²	tinka	80 m/min	P
Plienas <1400 N/mm ²	tinka	60 m/min	P
INOX <900 N/mm ²	ribotai tinka	80 m/min	M
INOX >900 N/mm ²	ribotai tinka	70 m/min	M
Ti >850 N/mm ²	tinka	40 m/min	S
Ketus (G)	ribotai tinka	70 m/min	K
CuZn	tinka	120 m/min	N

Grafitas, GFK / CFK	tinka	120 m/min	N
Uni	tinka		
drėgnas, maks.	tinka		