

mimatic
Tool Systems
Diskinė freza PolySAW-G Plotis ap = 1 mm, TiAlN, Ø D: 50mm

Užsakymo data

Užsakymo numeris	218220 50
GTIN	2050001737212
Produktų klasė	29C

Aprašymas
Modelis:

Nupjovimui, pjovimui ir griovelių įpjovimui.
 Su PolySAW-G galima pjauti iki pat dugno.

Pastaba:

Rekomenduojamos vertės, skirtos a_e max.

Techninis aprašymas

Tipas pagrindinis laikiklis	13/21
Ø D	50 mm
Plokšt. plotis E	6 mm
Darbinis gylis $a_{e \text{ maks.}}$ per pjūvj	14,2 mm
Pjovimo briaunų skaičius Z	32
Kotas	su kiauryme
Danga	TiAlN
Pastūma f_z	0,015 mm

Medžiaga	VHM
Produkto rūšis	Frezavimas

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V _c	ISO kodas
Aliuminis, plastikai	ribotai tinka	300 m/min	N
Aliuminis (trumpadrožlis)	ribotai tinka	200 m/min	N
Al >10 % Si	ribotai tinka	150 m/min	N
Plienas <500 N/mm ²	tinka	160 m/min	P
Plienas <750 N/mm ²	tinka	120 m/min	P
Plienas <900 N/mm ²	tinka	100 m/min	P
INOX <900 N/mm ²	tinka	100 m/min	M
INOX >900 N/mm ²	tinka	80 m/min	M
Ketus (G)	tinka	120 m/min	K
drėgnas, maks.	tinka		
sausasis	tinka		

Priedai

Bazinis laikiklisWeldon kotas Tipas 13/21	218205 13/21
---	--------------