

Garant
Frezavimo galvutė toroidiniu galu HPC, HB7820, Ø D h10 / R: 12/2mm

Užsakymo data

Užsakymo numeris	210255 12/2
GTIN	4045197607515
Produktų klasė	21M

Aprašymas
Pastaba:

Griovelių apdirbimui rekomenduojami režimai $a_{p\max} \leq 0,5 \times D$.

Techninis aprašymas

Darbinės dalies ilgis L_2	9 mm
Galvutės ilgis I	16 mm
Pjovimo galvutės Ø D	12 mm
Pastūma f_z apdirbant trumpadrožlio aliuminio ruošinių šoninius paviršius	0,13 mm
Pastūma f_z grioveliams frezuoti trumpadrožlio aliuminio ruošiniuose	0,11 mm
Kampo spindulys	2 mm
Laikiklio dydis	16 mm
Pjovimo briaunų skaičius Z	3
Serija	TopCut
Kietlydinys	HB7820
Ašmenys	VHM
Norma	Gamykliniai standartai

Tipas	W
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas	42 laipsniai
Skersinės pastūmos kryptis	horizontaliai, įkypai ir vertikaliai
Darbinis plotis ae frezuojant	0,5×D pjaunant
Pjovimo technika	HPC
Vidinis aušinimas	taip
Koto tipas	GARANT TopCut
Produkto rūšis	Frezavimas

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V _c	ISO kodas
Aliuminis, plastikai	tinka	580 m/min	N
Aliuminis (trumpadrožlis)	tinka	550 m/min	N
Al >10 % Si	tinka	400 m/min	N
CuZn	tinka	350 m/min	N
drėgnas, maks.	tinka		
šlapias, min.	ribotai tinka		
Oras	ribotai tinka		