

Garant

GARANT Softcut® frezavimo galvutė 90° MTC, su tvirtinimo kiauryme, Ø D / pjovimo dantų skaičius Z: 160/10mm

**Užsakymo data**

Užsakymo numeris	215160 160/10
GTIN	4045197349392
Produktų klasė	210

Aprašymas**Modelis:**

Kokybiškos galinės frezos našiam paviršių ir gilių išėmų frezavimui. Nauja efektyvių frezų su keičiamosiomis plokštelėmis karta, **sumažinta pjovimo jėgos geometrija leidžia naudoti jas su MTC įrankiais**, kai **apdirbimo sąlygos netolygios**, arba **su nedidelės varomosios galios sukliais**. Tvirtinimui pagal DIN 2079 yra 4 papildomos tvirtinimo kiaurymės.

Be vidinio aušinimo.

Paskirtis:

Gilių griovelių ir paviršių frezavimui. Tinka apdirbti daugumą plieno rūšių.

Universaliajam naudojimui **MTC (Multi Task Cutting)** – naujos kartos tekinimo ir frezavimo staklėse (**MTM**).

Pastaba:

GARANT dinamometrinis raktas TQ Nr. **211750 dyd. 3,8** naudojamas su antgaliu Nr. **674252 dyd. 15IP**.

Jeigu keičiamosios plokštelės spindulys didesnis negu 3,1 mm, reikia tvirtinimo lizdą modifikuoti.

Techninis aprašymas

Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys	219808 (15IP; 3,8 Nm)
Tvirtinimo kiaurymės \varnothing	40 mm
Pjovimo briaunos $\varnothing D_c$	160 mm
Tinkamos keičiamos plokštelės	AP.. 1805..
Bendras ilgis L_{viso}	63 mm
Pjovimo briaunų skaičius Z	10
Nuožulos kampas α_{max}	0,19 laipsniai
Apskritiminis interpoliavimo frezavimas a_p	0,85 mm
Nuožulos ilgis L, skirtas α_{max}	151,95 mm
Apskritiminio interpoliavimo frezavimo $\varnothing D_{min}$	314 mm
Apskritiminio interpoliavimo frezavimo $\varnothing D_{max}$	318 mm
Serija	Softcut®
$\varnothing D_3$	154 mm
Koto tipas	su tvirtinimo kiauryme
Reguliuojamas kampas κ	90 laipsniai
frezų naudojimas	Kampų frezavimas
frezų naudojimas	Nuožulnus frezavimas
frezų naudojimas	Apskritiminis frezavimas
Pjovimo briaunų išdėstymas	nevienodas
Vidinis aušinimas	taip
Pjovimo technika	MTC
Įrankių keitimas	PowerCard
Produkto rūšis	Frezos skirtos griovelių ir paviršių apdirbimui

Priedai

Dinamometrinis atsuktuvus, fiksuotas Nustatytas sukimo momentas 3,8 Nm

211750 3,8

Precizinis antgalis Torx Plus® varžtams, 1/4 colio E 6,3 Torx Plus® profilis 15IP

674252 15IP

Keičiamųjų plokštelių varžtų rinkinys 10 vnt.

219808