

Garant

GARANT Power Tang 90° tangentinės našios griovelių apdirbimo frezos, su kiauryme, Ø D / pjovimo dantų skaičius Z: 50/6mm

**Užsakymo data**

Užsakymo numeris	215122 50/6
GTIN	4045197861399
Produktų klasė	210

Aprašymas**Modelis:**

Tangentiniu principu išdėstytos keičiamos plokštelės užtikrina maksimalų tvirtumą. Dideles pastūmas maksimaliam apdirbimo našumui užtikrina optimalus keičiamų plokštelių stabilumas apdirbimo kryptimi.

Pastaba:

GARANT dinamometrinis raktas TQ Nr. **211750 dyd. 3,0** naudojamas su antgaliu Nr. **674252 dyd. 15IP**.

Techninis aprašymas

Tvirtinimo kiaurymės Ø	22 mm
Tinkamos keičiamos plokštelės	LO.. 130708
maksimalus pjovimo gylis $a_{p\text{ maks.}}$	12 mm
Pjovimo briaunų skaičius Z	6
Pjovimo briaunos Ø D_c	50 mm
Bendras ilgis L_{viso}	40 mm

Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys	219882 (15IP; 3,0 Nm)
Serija	Power Tang
Koto tipas	su kiauryme
Reguliuojamas kampas κ	90 laipsniai
frezų naudojimas	Griovelių frezavimas
Pjovimo briaunų išdėstymas	kintamas
Vidinis aušinimas	taip
Įrankių keitimas	PowerCard
Produkto rūšis	Frezos skirtos griovelių ir paviršių apdirbimui

Priedai

Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys 10 vnt.	219882
Precizinis antgalis Torx Plus® varžtams, 1/4 colio E 6,3 Torx Plus® profilis 15IP	674252 15IP
Dinamometrinis atsuktuvė, fiksuotas Nustatytas sukimo momentas 3,0 Nm	211750 3,0