

Garant
Freza Z9 – labai rupiam apdirbimui (NE/Al), HM, Tipas: L1230

Užsakymo data

Užsakymo numeris	540709 L1230
GTIN	4045197522559
Produktų klasė	51D

Aprašymas
Modelis:

Koto Ø 6 mm.

GARANT frezos gaminamos tik moderniausiomis CNC staklėmis iš labai našių ir plastiškų kietlydinio rūšių, pjovimo briaunos labai patvarios. Kai galvutės skersmuo didesnis už koto, tada kotas plieninis, kitais atvejais visa freza iš kietlydinio. **Forma „Užapvalintas kūgis“** (KEL).

Paskirtis:

Tinka tiek rankiniam naudojimui, tiek pramoninėms robotizuotoms staklėms, beveik visoms medžiagoms. Užvartoms nuimti, briaunoms užapvalinti, tinkui nuvalyti, suvirinimo siūlėms bei paviršiams apdirbti.

Koto Ø: 6 mm

Forma: suapvalinto kūgio formos

Galvos Ø: 12 mm

Galvutės ilgis: 30 mm

Bendras ilgis: 70 mm

Koto Ø: 6 mm

Techninis aprašymas

Dantų smulkumas	labai rupiam apdirbimui (NE / Al)
Bendras ilgis	70 mm
Dantų išdėstymo trumpas žymėjimas	Z9
Galvos Ø	12 mm
Forma	L1230
Forma	suapvalinto kūgio formos

Koto Ø	6 mm
Galvutės ilgis	30 mm
Ašmenys	HM
Produkto rūšis	Freza

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V _c	ISO kodas
Alu Mg	tinka		
CuZn	tinka		
Plastikas, GFK	ribotai tinka		