

**mimatic**  
Tool Systems**Diskinė freza PolySAW-G Plotis ap = 1,5 mm, TiAlN, Ø D: 32mm****Užsakymo data**

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 218226 32     |
| GTIN             | 2050001737366 |
| Produktų klasė   | 29C           |

**Aprašymas****Modelis:**

Nupjovimui, pjovimui ir griovelių įpjovimui.  
Su PolySAW-G galima pjauti iki pat dugno.

**Pastaba:**

Rekomenduojamos vertės, skirtos  $a_e$  max.

**Techninis aprašymas**

|  |             |
|--|-------------|
| Ø D  | 32 mm       |
| Darbinis gylis $a_{e \text{ maks.}}$ per pjūvj | 7,6 mm      |
| Tipas pagrindinis laikiklis                    | 09/16       |
| Plokšt. plotis E                               | 6 mm        |
| Pjovimo briaunų skaičius Z                     | 16          |
| Kotas  | su kiauryme |
| Danga  | TiAlN       |

|                |            |
|----------------|------------|
| Pastūma $f_z$  | 0,025 mm   |
| Medžiaga       | VHM        |
| Produkto rūšis | Frezavimas |

### Vartotojo duomenys

|                              | Paskirtis     | $V_c$     | ISO kodas |
|------------------------------|---------------|-----------|-----------|
| Aliuminis, plastikai         | tinka         | 600 m/min | N         |
| Aliuminis<br>(trumpadrožlis) | tinka         | 500 m/min | N         |
| Al >10 % Si                  | tinka         | 400 m/min | N         |
| drėgnas, maks.               | tinka         |           |           |
| sausasis                     | ribotai tinka |           |           |

### Priedai

|   |              |
|---|--------------|
| Bazinis laikiklisWeldon kotas Tipas 09/16 | 218205 09/16 |
|---|--------------|