

Garant**Frezavimo galvutė su 45° pjovimo briaunų nuožulomis HPC, be dangos, Ø D h10: 12mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	210350 12
GTIN	4045197523396
Produktų klasė	21M

Aprašymas**Pastaba:**

Griovelių apdirbimui rekomenduojami režimai $a_{p\max} \leq 0,5 \times D$.

Techninis aprašymas

Pjovimo briaunos Ø D	12 mm
Darbinės dalies ilgis L ₂	12 mm
Galvutės ilgis l	22 mm
Kampų nuožulos plotis prie 45°	0,24 mm
Pastūma f _z apdirbant trumpadrožlio aliuminio ruošinių šoninius paviršius	0,13 mm
Pastūma f _z grioveliams frezuoti trumpadrožlio aliuminio ruošiniuose	0,11 mm
Laikiklio dydis	12 mm
Kampų nuožulos kampas	45 laipsniai
Bendras ilgis L	36,1 mm
Danga	be dangos
Serija	TopCut

Kietlydinys	HU730
Ašmenys	VHM
Norma	Gamykliniai standartai
Tipas	W
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas	42 laipsniai
Skersinės pastūmos kryptis	horizontaliai ir įkypai
Darbinis plotis ae frezuojant	0,3×D apdirbant šoninius paviršius mm
Darbinis plotis ae frezuojant	Griovelio pjūvio gylis 1×D mm
Pjovimo technika	HPC
Vidinis aušinimas	ne
tinkamas laikiklis	GARANT TopCut
Produkto rūšis	Frezavimas

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V _c	ISO kodas
Aliuminis, plastikai	tinka	530 m/min	N
Aliuminis (trumpadrožlis)	tinka	500 m/min	N
Al >10 % Si	tinka	450 m/min	N
CuZn	ribotai tinka	320 m/min	N
Alyva	ribotai tinka		
drėgnas, maks.	tinka		
šlapias, min.	ribotai tinka		
sausasis	ribotai tinka		
Oras	ribotai tinka		

Priedai

Įstatomas adapteris dinamometriniam raktui Tipas 10X4

219986 10X4

Užveržimo raktas Tipas 10X4

219987 10X4