

**Garant**

**Toroidinė frezavimo galvutė grūdintojo plieno ruošinių apdirbimui, HB7730, Ø D h10 / R: 10/1mm**

**Užsakymo data**

Užsakymo numeris	210265 10/1
GTIN	4045197607430
Produktų klasė	21M

**Techninis aprašymas**

Pjovimo galvutės Ø D	10 mm
Darbinės dalies ilgis L <sub>2</sub>	7,5 mm
Galvutės ilgis l	13 mm
Kampo spindulys	1 mm
Vidutinis drožlės storis h <sub>maks.</sub> frezuojant plieną TPC būdu < 900 N/mm <sup>2</sup>	0,04 mm
Laikiklio dydis	10 mm
Pjovimo briaunų skaičius Z	4
Serija	TopCut
Kietlydinys	HB7730
Ašmenys	VHM
Norma	Gamykliniai standartai
Tipas	H
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas	45 laipsniai
Skersinės pastūmos kryptis	horizontaliai, įkypai ir vertikaliai

Darbinis plotis $a_e$ frezuojant	0,05×D frezuojant kopijuojant
Darbinis plotis $a_e$ frezuojant	Griovelio pjūvio gylis 1×D
Darbinis plotis $a_e$ frezuojant	0,3×D apdirbant šoninius paviršius
Darbinis plotis $a_e$ frezuojant	0,5×D apdirbant šoninius paviršius
Pjovimo technika	HPC
Vidinis aušinimas	ne
Koto tipas	GARANT TopCut
Produkto rūšis	Frezavimas

### Vartotojo duomenys

	Paskirtis	$V_c$	ISO kodas
Plienas <1400 N/mm <sup>2</sup>	tinka	130 m/min	P
Plienas <55 HRC	tinka	65 m/min	H
Plienas <60 HRC	tinka	55 m/min	H
sausasis	ribotai tinka		
Oras	tinka		