

Garant**VHM freza, AlCrN, Ø e8 DC: 18mm**

Užsakymo data

Užsakymo numeris	201308 18
GTIN	4045197863454
Produktų klasė	11X

Aprašymas

Modelis:Konstrukciniai matmenys kaip **DIN 6527**.

Patobulintas paviršius universaliam plieno ir ketaus apdirbimui.

Pastaba:**Naujas produktas vietoje Nr. 201630 ir 201522.**

Techninis aprašymas

Sužeminto koto Ø D ₁	17,7 mm
Kotas	DIN 6535 HB su h6
Pastūma f _z apdirbant plieninių ruošinių šoninius paviršius < 750 N/mm ²	0,15 mm
Skersinės pastūmos kryptis	horizontaliai, įkypai ir vertikalčiai
Koto Ø D _s	18 mm
Darbinės dalies ilgis L ₁ kartu su sužemintu kotu	44 mm
Koto forma	HB
Bendras ilgis L	92 mm
Pjovimo briaunos Ø D _c	18 mm
Tolerancija Nominalusis Ø	e8
Pastūma f _z grioveliams frezuoti pliene < 750 N/mm ²	0,09 mm
Pjovimo briaunos ilgis L _c	32 mm

Kampų nuožulos plotis prie 45°	0,4 mm
Dantų skaičius Z	2
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas	30 laipsniai
Kampų nuožulos kampas	45 laipsniai
Danga	AlCrN
Ašmenys	VHM
Norma	DIN 6527
Tipas	N
Darbinis plotis a _e frezuojant	Griovelio pjūvio gylis 1×D
Darbinis plotis a _e frezuojant	0,3×D apdirbant šoninius paviršius
Vidinis aušinimas	ne
Spalvinis žymėjimas	be
Produkto rūšis	Frezos skirtos griovelių ir paviršių apdirbimui

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V _c	ISO kodas
Aliuminis (trumpadrožlis)	ribotai tinka	280 m/min	N
Al >10 % Si	ribotai tinka	200 m/min	N
Plienas <500 N/mm ²	tinka	120 m/min	P
Plienas <750 N/mm ²	tinka	110 m/min	P
Plienas <900 N/mm ²	tinka	100 m/min	P
Plienas <1100 N/mm ²	tinka	70 m/min	P
Plienas <1400 N/mm ²	ribotai tinka	60 m/min	P
INOX <900 N/mm ²	tinka	70 m/min	M
INOX >900 N/mm ²	ribotai tinka	50 m/min	M
Ketus (G)	tinka	90 m/min	K
Uni	tinka		

drėgnas, maks.	tinka
šlapias, min.	tinka
sausasis	ribotai tinka
Oras	tinka