

**mimatic**  
Tool Systems**Diskinė freza DeepMILL-G Plotis  $a_p = 2$  mm, TiAlN,  $\varnothing D$ : 80mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	218230 80
GTIN	2050001736932
Produktų klasė	29C

**Aprašymas****Modelis:**

Grioveliams frezuoti arba įpjauti.

Su DeepMILL-G galima dirbti iki beveik dugno.

**Pastaba:**

Rekomenduojamos vertės, skirtos  $a_e$  max.

**Techninis aprašymas**

Darbinis gylis $a_{e \text{ maks.}}$ per pjūvį	20,9 mm
$\varnothing D$	80 mm
Plokšt. plotis E	6 mm
Tipas pagrindinis laikiklis	25/38
Pjovimo briaunų skaičius Z	24
efektyvus dantų skaičius $Z_{\text{eff}}$	12
Kotas	su kiauryme
Danga	TiAlN

Pastūma $f_z$	0,025 mm
Medžiaga	VHM
Produkto rūšis	Frezavimas

## Vartotojo duomenys

	Paskirtis	$V_c$	ISO kodas
Aliuminis, plastikai	ribotai tinka	300 m/min	N
Aliuminis (trumpadrožlis)	ribotai tinka	200 m/min	N
Al >10 % Si	ribotai tinka	150 m/min	N
Plienas <500 N/mm <sup>2</sup>	tinka	160 m/min	P
Plienas <750 N/mm <sup>2</sup>	tinka	120 m/min	P
Plienas <900 N/mm <sup>2</sup>	tinka	100 m/min	P
INOX <900 N/mm <sup>2</sup>	tinka	100 m/min	M
INOX >900 N/mm <sup>2</sup>	tinka	80 m/min	M
Ketus (G)	tinka	120 m/min	K
drėgnas, maks.	tinka		
sausasis	tinka		

## Priedai

Bazinis laikiklisWeldon kotas Tipas 25/38	218205 25/38
---	--------------