

**Garant****Frezavimo-kopijavimo galvutė HPC, be dangos, Ø D h10: 10mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	210355 10
GTIN	4045197557681
Produktų klasė	21M

**Techninis aprašymas**

Pjovimo briaunos Ø D	10 mm
Darbinės dalies ilgis L <sub>2</sub>	7,5 mm
Galvutės ilgis l	13 mm
maksimalus pjovimo gylis a <sub>p maks.</sub>	5 mm
Pastūma f <sub>z</sub> trumpadrožlio aliuminio ruošinių frezavimui kopijuojant	0,08 mm
Laikiklio dydis	10 mm
Ilgis	13 mm
Pjovimo briaunų skaičius Z	4
Serija	TopCut
Danga	be dangos
Kietlydinys	HU730
Ašmenys	VHM
Norma	Gamykliniai standartai
Tipas	W

Sraigtinio griovelio posvyrio kampas	32 laipsniai
Sraigtinio griovelio posvyrio kampo savybės	nevienodas
Skersinės pastūmos kryptis	horizontaliai, įkypai ir vertikalčiai
Darbinis plotis ae frezuojant	0,05×D, kai apdirbami šoniniai paviršiai
Darbinis plotis ae frezuojant	0,5×D frezavimui kopijuojant
Pjovimo technika	HPC
Vidinis aušinimas	ne
tinkamas laikiklis	GARANT TopCut
Produkto rūšis	Frezavimas

## Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V <sub>c</sub>	ISO kodas
Aliuminis, plastikai	tinka	530 m/min	N
Aliuminis (trumpadrožlis)	tinka	500 m/min	N
Al >10 % Si	tinka	450 m/min	N
CuZn	ribotai tinka	320 m/min	N
Alyva	ribotai tinka		
drėgnas, maks.	tinka		
šlapias, min.	ribotai tinka		
sausasis	ribotai tinka		
Oras	ribotai tinka		

## Priedai

Įstatomas adapteris dinamometriniam raktui Tipas 8X3	219986 8X3
Užveržimo raktas Tipas 8X3	219987 8X3